

# Net2 Proximity ISO-Karten ohne Magnetstreifen

## Systemspezifikationen

Trägerfrequenz 125kHz


## Hardware Features

Material Kunststoff

Signature strip Nein

Magnetstreifen Nein

## Abmessungen



## Artikel Nummern

Net2 Proximity ISO-Karten ohne Magnetstreifen, 10 Stück 692-500-D

Net2 Proximity ISO-Karten ohne Magnetstreifen, 500 Stück 692-052-D

Net2 Proximity ISO-Karten sind für die Verwendung mit dem Net2-System vorgesehen. Die Transponder werden in Packungen zu 10 oder 500 Stück geliefert.

Um einen Transponder auszugeben, erfassen Sie die Benutzerdaten über die PC-Software. Die Transponder-Nummer wird erfasst, indem der Transponder dem Desktop-Leser präsentiert wird.

Einmal in der Software programmiert, ist der Transponder betriebsbereit. Präsentieren Sie den Transponder einfach einem Leser, die Zugriffsberechtigungen werden sofort überprüft und der Zutritt je nach Berechtigung gewährt oder verweigert. Paxton-Transponder verwenden die Hitag2-Technologie mit proprietärer Verschlüsselung, welche ein Authentifizierungsprotokoll in Form eines Passwortaustauschs zwischen dem Transponder und dem Leser beinhaltet. Dies bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihr System.